hanhart 1882

Chronomètre double dans un étui

Données de commande

N° commande	469610
GTIN	2050001049117
Classe d'article	46R

Description

Exécution:
Boîtier métallique tourné au diamant (∅ 55 mm) avec anneau et étanchéité renforcée à la poussière et à l'eau. Mécanisme de précision antichocs (ancre, 7 rubis). Index mobile pour chronométrage intermédiaire.
Utilisation:
Utilisation universelle pour le chronométrage en secondes et en dixièmes de secondes avec autant de **temps intermédiaires** que désiré. Convient donc parfaitement pour chronométrer la durée de cycles de travail et de fonctionnement de machines.

- **Le départ et l'arrêt peuvent être actionnés aussi souvent que désiré pendant le chronométrage.**

Livraison:
Avec étui en cuir.

Description technique

Valeur de graduation	1/5 s / 1/100 min
Durée d'affichage	30 min

Métrologie	analogique
Etalonnage	N1
Type de produit	Chronomètres

Services

EtalonnageChronomètres Type U	029100 U