SPREITZER

Etau de contrôle et de rectification avec vis, inoxydable, Largeur mors A: 100mm

Données de commande

N° commande	363600 100
GTIN	4045197313591
Classe d'article	38F

Description

Exécution:
· **Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.**
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Acier au chrome magnétisable – **inoxydable** (pour les travaux avec des produits de refroidissement et de lubrification corrosifs).
Fonctionnement:
Système auto-plaqueur vers le bas – Le mors mobile est tiré vers le bas sous l'effet de la pression de serrage, l'arrachage de la pièce est exclu lors de l'usinage.
Utilisation:
Pour **l'usinage précis et le contrôle précis.**
Egalement adaptés à l'enfonçage par électroérosion.
Précision:
0,003 mm / 100 mm (précision du système).
Livraison:
Manivelle incluse.

Description technique

Poids	9,5 kg
Longueur totale a	270 mm
Plage de serrage max. b	140 mm

Largeur mors A	100 mm
Hauteur mors C	40 mm
Largeur totale B	100 mm
Type de produit	Etaux de contrôle