Mitutoyo

Comparateur analogique-numérique lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 30mm

Données de commande

N° commande	434651 30
GTIN	4946368500324
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Lecture sans erreur grâce au grand affichage numérique et analogique. **Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur.** Boîtier robuste; tige de touche sur roulement de précision.
Fonctionnement:
· **Changement de couleur si dépassement de tolérance.**
· **Maintien de valeur MAX / MIN.**
· **Mémoire des valeurs maximales (la recherche du point de rebroussement est superflue).**
· **Affichage du point zéro p. ex. pour les mesures de tolérance.**
· **Commutation du sens de mesure.**
· **Possibilité de commande de l'extérieur et transmission de données vers l'extérieur.**
· **Télécommande (accessoire spécial).**
Livraison:
Avec câble de secteur 220 V / 9 V / 500 mA.
Accessoire(s):
Câble de données 498430, télécommande, dispositif de préréglage Digimatic.

Description technique

Etalonnage	C1
Force de mesure	≤ 2 N
∅ axe de fixation h6	8 mm
Lecture sélectionnable	0,001 / 0,0005 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,0015 mm
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires

Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 17	434900 17

Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Câble de connexion Type D2	498430 D2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 13	434900 13
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15

Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 11	434910 11
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Câble de connexion Type USB2	498430 USB2
Câble de connexion Type D1	498430 D1
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche orientable	434912