Mahr

Indicateur à levier avec cadran horizontal, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 0,4/28mm

Données de commande

N° commande	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec **cadran horizontal.**
Mahr – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.
Lecture 1/100.
Utilisation:
Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.
Livraison:
Avec tiges de serrage ∅ 8 mm.
Accessoire(s):
Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.
Pièce(s) de rechange:
Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):
Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01– Etendue d'écart 10µm, étendu d'écart total 13 µm, hystérésis 3µm.
Lecture 0,002/0,001– Etendue d'écart 2 µm, étendu d'écart total 4 µm, hystérésis 2µm.

Description technique

Force de mesure	0,2 N
∅ corps max	28 mm
Plage d'indication par sens	0,4 mm
Ecart total f_{tot}	13 µm
Lecture	0,01 mm
Ecart f_e	10 µm
Erreur de réversibilité f_u	3 µm
Plage de pivotement	2×110 degré
∅ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	14,5 mm
∅ bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm ∅ bille de mesure 1 mm	436371 1

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm ∅ bille de mesure 2R mm	436371 2R
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support de centrage Type	436512
Support à section carrée pour comparateurs	436510
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm ∅ bille de mesure 2 mm	436371 2
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm ∅ bille de mesure 3 mm	436371 3