Mahr

Indicateur à levier, longueur bras palpeur 41,2 mm / 32,3 mm, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 0,25/29mm

Données de commande

N° commande	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec **bras palpeur long. Lecture 1/100.**
Mahr – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.
Utilisation:
Comme indicateur de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.
Livraison:
Avec tiges de serrage ∅ 8 mm.
Accessoire(s):
Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.
Pièce(s) de rechange:
Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Erreur de réversibilité f_u	5 µm
Ecart f_e	10 µm
∅ corps max	29 mm
Force de mesure	0,07 N
Lecture	0,01 mm
Plage d'indication par sens	0,25 mm
Ecart total f_{tot}	13 µm
Plage de pivotement	2×110 degré
∅ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	41,2 mm
∅ bille de mesure	2 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Tige de serrage pour indicateurs à levier ∅ queue h6 4 mm	436311 4
Tige de serrage pour indicateurs à levier ∅ queue h6 8 mm	436311 8
Touche carbure, longueur bras palpeur 41,2 mm ∅ bille de mesure 2 mm	436321 2
	436321 2R

Touche carbure, longueur bras palpeur 41,2 mm ∅ bille de mesure 2R mm	
Verre de rechange pour indicateur à levier ∅ ext. 30 mm	436328 30
Touche carbure, longueur bras palpeur 32,3 mm ∅ bille de mesure 2 mm	436354 2