HÖRGER & GÄSSLER

Support de comparateur magnétique mécanique, Rayon d'action: 420mm

Données de commande

N° commande	441100 420
GTIN	4260180711073
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:
Blocage central mécanique de toutes les articulations. Réglage progressif de la force de serrage. Base magnétique commutable avec semelle prismatique. Toute position atteignable dans la limite du rayon d'action. Réglage fin à stabilité élevée. Support de comparateur avec queue ∅ 8 mm ou prisme.
Livraison:
Base magnétique 440868 réf. 2.

Description technique

Force d'attraction	1000 N
Base magnétique, H	55 mm
Porte-à-faux	420 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Raccord fileté	M10
Base magnétique, longueur	81 mm

Positionnement du raccord fileté	latéral
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support avec réglage fin hydraulique Type 2	440865 2
Base pour support Type 2	440868 2