HOLEX

Pied à coulisse numérique avec pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415611 300
GTIN	4045197301444
Classe d'article	42A

Description

Exécution:
Lecture directe sur grand affichage numérique clair. **Avec boîtier métallique robuste.**
Livraison:
Avec 1 pile 081560 réf. LR44.

Description technique

Plage de mesure	0 - 300 mm
Longueur de bec	90 mm
∅ épaulement de mesure intérieure	10 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Etalonnage	A1
Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 LR44
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Norme	ISO 13385

Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Pile bouton / spéciale Type de pile LR44	081560 LR44