Garant

# Palpeur 3D numérique avec touche (∅ 4 mm)

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 359500 |
| GTIN | 4045197225764 |
| Classe d'article | 31T |

## Description

**Exécution:**
- **Précision élevée. Conviennent pour la mesure de pièces à usiner et possibilité de mesure sur toute la plage de travail.**
- **Indépendant de la commande.**
- **Excellente lisibilité grâce à l'affichage combiné: graphique pour des informations de course dynamiques; numérique pour des valeurs de mesure précises.**
- **Réglage simple et aisé de la concentricité.**
- **Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z: 7 mm).**
- **Boîtier métallique compact.**
- **Position de rupture.**
- **Etanche à l'eau et aux poussières (IP67)**

**Fonctionnement:**
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
**Utilisation:**
Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d'électroérosion.
Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d'alésage et arêtes de référence.
**Livraison:**

Avec pile 081560 réf. CR2032 et touche 359505 réf. 4.
**Remarque(s):**
Touches adaptées 359505.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Touche de rechange | 359505 4 |
| Poids | 0,52 kg |
| Longueur libre touche de palpage | 40 mm |
| Course de déviation x, y, z chacun | 7 mm |
| Longueur totale (boîtier et touche) | 134 mm |
| Précision de mesure | < 0,01 mm |
| Course de réglage | ± 0,4 mm |
| ∅ queue | 16 mm |
| Largeur boîtier | 65 mm |
| Longueur boîtier | 82 mm |
| Profondeur boîtier | 39 mm |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Lecture | 0,005 mm |
| Type de pile | Pile bouton |
| Longueur corps | 40 mm |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Type de produit | Palpeur |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Couvercle de compartiments à piles | 359514 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |
| Soufflets pour palpeurs 3D | 359512 |

| | |
|---|---|
| Touche pour palpeur 3D ∅ bille D 4 mm | 359505 4 |