Mitutoyo

# Micromètre digital, Plage de mesure: 0-25mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 421500 0-25 |
| GTIN | 4946368673158 |
| Classe d'article | 44A |

## Description

**Exécution:**
Micromètre digital compact. Très grand affichage LCD (7,5 mm) Surfaces de mesure en carbure rapporté.
**Livraison:**
Avec 1 pile 081560 réf. 357

## Description technique

| | |
|---|---|
| Pas de broche | 0,5 mm |
| ∅ broche | 6,35 mm |
| Plage de mesure | 0 - 25 mm |
| Erreur admissible | 3 µm |
| Lecture | 0,001 mm |
| Etalonnage | B1 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Norme | DIN 863 |
| Métrologie | numérique |
| Emballage | Boîte robuste |

| | |
|---|---|
| Type de produit | Micromètres |

## Services

| | |
|---|---|
| EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm | 022000 25 |
| Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm | 022010 100 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357 | 081560 357 |