Garant

Equerre à chapeau inoxydable, précision 0, Longueur branche: 50X40mm

Données de commande

N° commande	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Classe d'article	41G

Description

Exécution:
Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Surface de contrôle finement rectifiées.
Utilisation:
Pour contrôles et travaux très précis.
Précision:
DIN 875 / 0 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

Description technique

Perpendicularité	0,007 mm
Section des branches	15×4 mm
Longueur branche	50×40 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	0

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

EtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750