HOLEX

Micromètre universel, Plage de mesure: 0-25mm

Données de commande

N° commande	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Classe d'article	42B

Description

Exécution:
Micromètre universel avec broche non rotative. Surfaces de mesure rodées. Support ∅5×15mm. Col de cygne forgé et émaillé. Touches à changement rapide. Mise à zéro par douilles coulissantes pouvant être bloquées.
Livraison:
Avec 7 paires de touches de mesure interchangeables.

Description technique

Pas de broche	0,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
∅ broche	8 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25