Garant

Equerre à chapeau inoxydable, précision 1, Longueur branche: 300X200mm

Données de commande

N° commande	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Classe d'article	41G

Description

Exécution:
Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Emballage de protection pour le transport.
Utilisation:
Pour contrôles et travaux précis.
Précision:
DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Description technique

Section des branches	40×8 mm
Perpendicularité	0,025 mm
Longueur branche	300×200 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875

Précision	1
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 300X200 mm	451600 300X200