Mitutoyo

Micromètre de précision digital, Plage de mesure: 0-25mm

Données de commande

N° commande	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Micromètre digital de haute précision.
Broche précise avec codeur absolu.
Tambour à cliquet spécial pour une force de mesure constante 7–9 N.
Livraison:
Avec protection thermique pour minimiser l'influence de la température et 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

∅ surfaces de mesure	3,2 mm
∅ broche	6,35 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Pas de broche	0,5 mm
Planéité des surfaces de mesure	0,3 µm
Erreur admissible	0,6 µm
Lecture	0,0001 mm
Lecture	0,000005 pouce
Etalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032