Weidmüller

Testeur de tension VT CTB

Données de commande

N° commande	665133
GTIN	4032248405855
Classe d'article	73H

Description

Exécution:
Boîtier robuste avec pince métallique et aiguille.
· **Tension nominale 3 – 48 V c.a./c.c.**
· **Affichage des différents niveaux 5 V ; 12 V ; 24 V ; 48 V.**
· **Mécanisme coulissant avec pointe pour les mesures au travers de l'isolation des câbles.**
· **Affichage de polarité.**
Mécanisme coulissant permettant de fixer l'aiguille au câble.
Avantage(s):
Le câble ne doit pas être dénudé pour le contrôle.
Fonctionnement:
IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ∅ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.
Utilisation:
Pour les voitures, camions et vélos électriques.
Norme:
DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Description technique

Affichage	LED
Température de fonctionnement	-10 - 50 °C
Contrôle de continuité	non
Plage de fréquences	0 – 65 Hz

Tension nominale	c.a./c.c. 5 – 48 V
Indice de protection IP	IP 40
Norme	DIN EN 61326
Norme	DIN EN 61010-1
Poids	50 g
Longueur câble	100 cm
Temps de réponse	<0,3 s
Courant d'essai	<0 mA
Durée de mise en circuit	10 s
Temps de pause-repos	240 s
Humidité	rF max. 85 %
Degré de salissure	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	VT CTB
Longueur totale	137 mm
Plage de contrôle	3 - 48 V
Type de produit	Testeur de tension