Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent MillTec Basic, Type: RMP

Données de commande

N° commande	383510 RMP
GTIN	2050001782847
Classe d'article	38D

Description

Avantage(s):
- **Serrage sûr et rapide de pièces irrégulières.**
- **Force de serrage uniforme sur toute la surface sans déformer la pièce.**
- **Serrage ultra-rapide de constructions soudées déformées.**
- **Possibilité de réaliser des alésages dans la pièce sans endommager le plateau magnétique.**
- **Puissance magnétique 20 % supérieure à celle des rallonges polaires classiques.**
- **Tige filetée intégrée pour un positionnement aisé et rapide.**
- **Construction protégée empêchant la pénétration de copeaux.**

Adapté(s) pour :
38 3050
∅: 76 mm
Hauteur: 45 mm
Exécution: mobile

Description technique

Hauteur	45 mm
∅	76 mm

Exécution	mobile
Type de produit	Holex rallonge micrometre