Garant

Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 150mm

Données de commande

N° commande	410105 150
GTIN	4045197578242
Classe d'article	40Z

Description

Exécution:
Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.
Surfaces de mesure rodées finement.
Accessoire(s):
Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Lecture	0,02 mm
Emballage	Étui
Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Graduation	1/50 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	∅ 1,6

Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500