HOLEX

Pied à coulisse avec blocage instantané, Plage de mesure: 150mm

Données de commande

N° commande	410625 150
GTIN	4045197203021
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:
Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure rodées finement.

Description technique

Emballage	Boîte robuste
Longueur de bec	40 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Tableau pour pieds à coulisse	412180