Mahr

Pied à coulisse numérique avec jauge de profondeur ronde et sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Données de commande

N° commande	412728 150
GTIN	4059192002121
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.
Livraison:
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Accessoire(s):
Câble de données 498940.

Description technique

Norme	ISO 13385
Hauteur des chiffres affichage LCD	8,5 mm
Etalonnage	A1
Jauge de profondeur disponible	oui
Jauge de profondeur	∅ 1,6

Longueur de bec	40 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Autonomie	env. 3 ans
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Câble de connexionsimplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Câble de connexionsimplex avec touche de données Type D2	498940 D2