HOLEX

Pied à coulisse à montre, Type: 150/01

Données de commande

N° commande	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:
Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage. Lecture 1 mm sur le rail, 1/100 mm sur la montre.

Description technique

Etalonnage	A1
Tour	1 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Lecture (montre)	0,01 mm
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 4,8×1,7
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste

Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse à montre

Services

EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200