TESA

Pied à coulisse à montre, Type: 150/02

Données de commande

N° commande	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Classe d'article	45A

Description

Exécution:
Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.
Jauge de profondeur particulièrement étroite. Lecture 1 mm sur le rail, 2/100 mm sur la montre.
Accessoire(s):
Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Etalonnage	A1
Tour	2 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture (montre)	0,02 mm
Longueur de bec	40 mm
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,6×1,7
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse à montre

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200