Fiche technique

uvex

Lunettes de protection confort uvex i-vo, Teinte des verres: CLEAR

Données de commande

N° commande	096515 CLEAR
GTIN	4031101256382
Classe d'article	04U

Description

Exécution:
Les lunettes de protection bimatière assurent un confort particulièrement élevé grâce aux composants souples au niveau du nez, du front et des oreilles, même en cas d'utilisation prolongée. Inclinaison et longueur des **branches réglables individuellement**. Excellente **résistance aux produits chimiques** et aux **rayures** sur la surface extérieure. Revêtement uvex supravision excellence, un voile **antibuée** supplémentaire sur la face interne de l'oculaire.
Norme:
EN 166 EN 170

Description technique

ID fabricant	9160.265
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN
Protection anti-UV	UV400
Série	i-vo
Identification de la monture	W 166 FT CE

Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Fixation muralepour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type	096930
Boîtes de rangement	096910
Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE