Fiche technique

Garant

Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Sous-plaquette	259031 20
Vis de levier	259018 2
Largeur fonctionnelle L_4	17 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur de tête L_1	28 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Levier	259015 2
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 2020K12
Taille de queue	20 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500