Jeu de lunettes de protection confort Solus™ 1000, Teinte des verres: CLEAR

Données de commande

N° commande	096211 CLEAR
GTIN	4054596062962
Classe d'article	04M

Description

Exécution:
Lunettes de protection confort à **pont souple** et **branches à extrémités caoutchoutées**. Il est possible de fixer un **joint en mousse** sur les lunettes pour une protection renforcée, par ex. en cas de dégagement de poussière. Les **branches amovibles** peuvent être remplacées par un serre-tête fourni, pour un **effet d'étanchéité renforcé**. Le revêtement 3M™ Scotchgard présente d'excellentes propriétés de protection **antibuée** et de **résistance aux rayures**.
Norme:
EN 166; EN 170
Caractéristique de la monture: Coussinets
Revêtement des verres: Antibuée
Revêtement des verres: Résistant aux rayures
Protection anti-UV: Standard
Matériau verres: Polycarbonate
Identification des verres: 2C-1,2 3M 1 FTKN

Description technique

Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Protection anti-UV	Standard
Identification des verres	2C-1,2 3M 1 FTKN
Matériau verres	Polycarbonate

Série	Solus™
Identification de la monture	EN 166 FT CE
Caractéristique de la monture	Branches amovibles
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection