HOLEX

Mandrins de serrage Étroit, SK 40, ∅ D1: 16 mm

Données de commande

N° commande	300788 16
GTIN	4045197871732
Classe d'article	32A

Description

Exécution:
· **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
· **Avec revêtement anticorrosion.**
· **Étanche à l'eau et aux poussières.**
· **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
· **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**
Force de serrage jusqu'à 150 Nm pour ∅ 12, 300 Nm pour ∅ 16 et 400 Nm pour ∅ 20.
Qualité d'équilibrage **G 2,5 à 15 000 min**$^{-1}$.
Avantage(s):
· **Encombrement réduit grâce à la construction compacte.**
· **Longue durée de vie de l'outil.**
· **Propriétés antivibratoires.**
· **Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.**
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.
Livraison:
Avec écrou de serrage.
Accessoire(s):
Tirettes 308600 – 308806.
Pinces de serrage 309581 – 309582.
Méthode d'usinage: HPC
Longueur de col cote A: 70 mm
∅ ext. pinces de serrage D: 38 mm
Clé de serrage adaptée 309747: S16

Description technique

∅ ext. pinces de serrage D	38 mm
Longueur de col cote A	70 mm
∅ serrage D_1	16 mm
Clé de serrage adaptée 309747	S16
Support	SK 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min^{-1}
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40

Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40