3M Scotch-Brite™

Feuille nylon, 158×224 mm, Structure du nylon: 220

Données de commande

N° commande	556000 220
GTIN	4001895754937
Classe d'article	53M

Description

Exécution:
Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Avantage(s):
· **S'adapte à la forme de la pièce.**
· **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
· **Finition uniforme reproductible.**
· **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
· **Sans éléments susceptibles de se corroder.**
Utilisation:
Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Moyen / moyen fin:** utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

Description technique

Couleur	rouge
Comparaison grain	240 - 280
Structure du nylon	220
Degré de finesse	moyen
Désignation 3M	WR-SH
Exécution	A Fine

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	158 mm
Longueur	224 mm
Attribut des noms de produit	158×224 mm
Type de produit	Feuille nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Mandrin	556030

Bloc à poncer	556020