RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Manomètre numérique, Plage d'affichage: 0-10bar

Données de commande

N° commande	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Classe d'article	08A

Description

Exécution:
Manomètre numérique avec rétroéclairage dans un solide boîtier en plastique, pour la surveillance et la mesure de la pression dans l'air comprimé sec et exempt d'huile ainsi que dans les gaz non toxiques et non agressifs.
Écran LCD 7 segments 3 chiffres avec rétroéclairage.
Livraison:
Avec pile bouton CR2032.
Remarque(s):
Vous trouverez la pile bouton correspondante sous 081560 CR2032.

Description technique

Plage d'affichage du manomètre	0 - 10 bar
Longueur	30 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	36,8 mm
Raccord fileté	1/4 AG pouce
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032

Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Manomètre hydraulique