Mitutoyo

Indicateur à levier avec cadran horizontal, longueur bras palpeur 17,4 mm, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 0,4/39mm

Données de commande

N° commande	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.
Lecture 1/100.
Indicateurs à levier avec **cadran horizontal.**
Mitutoyo – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.
Utilisation:
Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.
Livraison:
Avec tiges de serrage ∅ 8 mm.
Accessoire(s):
Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.
Pièce(s) de rechange:
Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Longueur bras palpeur	17,4 mm
∅ bille de mesure	2 mm
Force de mesure	0,3 N
Plage de pivotement	2×120 degré
∅ corps max	39 mm
Ecart total f_{tot}	13 µm
Ecart f_e	8 µm
Lecture	0,01 mm
Plage d'indication par sens	0,4 mm
∅ axe de fixation h6	8 mm
Erreur de réversibilité f_u	3 µm
Norme	Norme usine
Métrologie	Analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Support de centrage Type	436512
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support à section carrée pour comparateurs	436510