Chariot de visite, Type: 1

Données de commande

N° commande	965670 1
GTIN	4000896148691
Classe d'article	93H

Description

Exécution:
Chariot de visite pour un travail confortable couché ou assis. Passage rapide et simple de la position couchée à la position assise et inversement.
Cadre en tube d'acier robuste et stable. 6 roulettes de ∅ 63 mm. Surface rembourrée facile à nettoyer. Hauteur de surface rembourrée 130 mm. Charge max. admissible 150 kg.
Hauteur: 130 mm
Longueur: 1198 mm
Largeur: 450 mm
Hauteur siège: 420 mm
Largeur d'assise: 300 mm
Profondeur d'assise: 310 mm

Description technique

Hauteur	130 mm
Charge admissible	150 kg
∅ roue	63 mm
Hauteur siège	420 mm
Largeur	450 mm
Profondeur d'assise	310 mm
Largeur d'assise	300 mm

Longueur	1198 mm
Type de produit	TABOURET DE MONTAGE

Accessoires

Galets de rechange partie pieds	195-03/2FUSS
Roulettes de rechange partie tête	195-03/2KOPF