Mahr

Pied de réglage ST-D

Données de commande

N° commande	499011
GTIN	2050001958389
Classe d'article	43C

Description

Exécution:
Pied de réglage robuste. Réglage en hauteur du support de l'unité d'avance à l'aide d'un volant.
Plage de réglage en hauteur de la colonne: 300 mm
Longueur base: 175 mm
Largeur base: 190 mm
Hauteur totale: 385 mm

Description technique

Hauteur totale	385 mm
Largeur base	190 mm
Longueur base	175 mm
Plage de réglage en hauteur de la colonne	300 mm
Type de produit	Messständer