Garant

Lampe-loupe à LED, ∅ lentille: 153 mm

Données de commande

N° commande	491494 153
GTIN	4045197565457
Classe d'article	41M

Description

Exécution:
Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ∅153 mm pour une visibilité sans distorsion. Pied équilibré, à ressort, avec arrêt verrouillable, de construction robuste en aluminium et plastique hautes performances. Les articulations fermées protègent les câbles à l'intérieur.

- **Lentille en verre résistante aux rayures pour une visibilité sans distorsion.**
- **Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.**
- **Eclairage: 48 LED hautes performances, puissance absorbée: seulement 14 W. Intensité lumineuse 6000 lux, variateur de lumière progressif jusqu'à 10 %, durée de vie des LED: max. 50 000 h.**
- **La commutation par segments (visualiseur) permet d'obtenir des effets d'éclairage accentuant les structures. Niveau de restitution des couleurs 1A pour un rendu exceptionnel des couleurs.**

Utilisation:
En laboratoire, dans la production, le montage, l'assurance-qualité etc., avec des exigences maximales en termes de visibilité et d'ergonomie.

Livraison:
Avec bloc d'alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille et pince 491492 réf. TK.

Remarque(s):
Cette lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules dans la lampe ne peuvent pas être remplacées. Classe d'efficacité énergétique: A

Grossissement (x): 2
∅ tête: 250 mm
Longueur bras articulé A: 500 mm
Longueur bras articulé B: 484 mm
Porte-à-faux: 1356 mm
Classe d'efficacité énergétique : A

Description technique

Porte-à-faux	1356 mm
Longueur bras articulé A	500 mm
Longueur bras articulé B	484 mm
∅ tête	250 mm
∅ lentille	153 mm
Grossissement (x)	2
Nombre de LED	48
Classe d'efficacité énergétique	A
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Lampes-loupe

Accessoires

Pied pour lampes-loupes à LED Type TK	491492 TK