Garant

Kit de filetage UNC dans une valise en plastique, pour filet cylindrique unitaire UNC: UNC1/4-3/4



Données de commande

N° commande	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Classe d'article	11K

Description

Exécution:
Coffret en plastique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures. Chaque outil est protégé pour le transport dans un compartiment en mousse et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.
Utilisation:
Pour **filetage UNC** ASME-B1.1.
Contenu:
1 jeu de tarauds main par grandeur 130700: Réf. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 filière par taille 142520: Réf. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1.1/2; 2; 4
1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 tournevis 664122: réf. 5,5

Description technique

Pour filetages à pas gros, standard UNC	1/4 UNC - 3/4 UNC

Type de filetage	UNC
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Jeu de tarauds main UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Filière UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Tourne-à-gauche, réglable Type 4	148410 4
Jeu de tarauds main UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Jeu de tarauds main UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Filière UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Filière UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Jeu de tarauds main UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Filière UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Jeu de tarauds main UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Filière UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Tournevis pour vis à fente, court, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	664122 5,5
Filière UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Jeu de tarauds main UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Tourne-à-gauche, réglable Type 1.1/2	148410 1.1/2
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X18 mm	149310 45X18
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Filière UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11

Jeu de tarauds main UNC 3/4-10	130700 3/4-10