VSM

# Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grain: 180

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 557850 180 |
| GTIN | 4018875206171 |
| Classe d'article | 56V |

## Description

**Exécution:**
Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type **VSM KK 114 F:** tissu **brun, pour exigences très élevées.** Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage **sans lame d'arrachage intégrée.**
**Utilisation:**
Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.
Convient également sur ponceuses vibrantes.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Grain | 180 |
| Degré de finesse | fin |
| Série | KK114F |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |

| | |
|---|---|
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Largeur rouleau de rechange | 115 mm |
| Longueur rouleau de rechange | 50 m |
| Attribut des noms de produit | 115 mm × 50 m |
| Type de produit | Toiles abrasives |

## Données utilisateur

| | Adéquation | $V_c$ | Code ISO |
|---|---|---|---|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | moyennement adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | moyennement adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |