BAQ

Duromètre analogique Shore A, Type: A

Données de commande

N° commande	495003 A
GTIN	2050001659620
Classe d'article	49G

Description

Exécution:
Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.
Utilisation:
Shore A: caoutchoucs tendres, élastomères, produits en caoutchouc naturel, résine à couler, cuir, néoprène, polyester, PVC tendre.
Accessoire(s):
Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.

Description technique

Référence fabricant	30-100
Méthode de contrôle	Shore A
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	P1

Type de produit	Duromètres

Services

EtalonnageDuromètre Shore A/D/AO Type H	029000 H
Étalonnage DAkkSDuromètre Shore A/D/AO Type H	029010 H

Accessoires

Socle	495016