BAQ

Duromètre numérique Shore D, Type: D

Données de commande

N° commande	495004 D
GTIN	2050001672049
Classe d'article	49G

Description

Exécution:
Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.
Affichage à LED clair, à fort contraste. Mémoire de 100 valeurs mesurées avec date et heure.
Interface USB pour PC et chargeur.
Utilisation:
Shore D: caoutchouc dur, matériaux en plastique dur, verre acrylique, Resopal, thermoplastiques rigides, plaques en vinyle, polystyrène, rouleaux presseurs.
Accessoire(s):
Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.
Poids de rechange 495018.
Logiciel pour l'établissement de protocole de contrôle, statistiques et graphiques disponible sur demande.

Description technique

Référence fabricant	30-210
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Méthode de contrôle	Shore D
Interface	Interface USB
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	P1
Type de produit	Duromètres

Services

EtalonnageDuromètre Shore A/D/AO Type H	029000 H
Étalonnage DAkkSDuromètre Shore A/D/AO Type H	029010 H

Accessoires

Socle	495016
Poids supplémentairepour Shore D	495018