BAQ

Duromètre analogique Shore D, Type: D

Données de commande

N° commande	495005 D
GTIN	2050001659637
Classe d'article	49G

Description

Exécution:
Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.
Utilisation:
Shore D: caoutchouc dur, matériaux en plastique dur, verre acrylique, Resopal, thermoplastiques rigides, plaques en vinyle, polystyrène, rouleaux presseurs.
Accessoire(s):
Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.
Poids de rechange 495018.

Description technique

Référence fabricant	30-110
Méthode de contrôle	Shore D
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	P1

Type de produit	Duromètres

Services

EtalonnageDuromètre Shore A/D/AO Type H	029000 H
Étalonnage DAkkSDuromètre Shore A/D/AO Type H	029010 H

Accessoires

Poids supplémentairepour Shore D	495018