Wera

Cliquet de précision “Zyklop Metal”, réversible, 1/4” avec éjecteur

Données de commande

N° commande	632295
GTIN	4013288174024
Classe d'article	63F

Description

Exécution:
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.
Avec éjecteur.
Norme:
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**
Matière(s):
Acier au chrome-molybdène, chromé mat.
Adapté(s) pour :
Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 1/4 pouce
Nombre de dents: 72

Description technique

Référence fabricant	8004 A
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	141 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat

Type de produit	Cliquets