HOLEX

Clé à fourches, chromé, Ouverture: 19X22mm

Données de commande

N° commande	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Classe d'article	62A

Description

Exécution:
Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.
Norme:
DIN 3110 / ISO 3318
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Largeur mâchoires max. b1	44 mm
Largeur mâchoires max. b2	49 mm
Ouverture de clé 1	19 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Hauteur mâchoires max. h	8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	235 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés