TAJIMA

Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 1 lame Razar Black, 18 mm

Données de commande

N° commande	845095
GTIN	4975364111890
Classe d'article	83M

Description

Exécution:
Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Blocage automatique de la lame. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l'extrémité du manche pour l'ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (845021 réf. 10), 8 morceaux. **Largeur 18 mm.**
Pièce(s) de rechange:
Lames de rechange, voir 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023.
Longueur cutter sans lame: 182 mm
Longueur lame: 100 mm
Largeur lame: 18 mm
Epaisseur lame: 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame: 8

Description technique

Longueur lame	100 mm
Largeur lame	18 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Epaisseur lame	0,5 mm
Longueur cutter sans lame	182 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

Etui pour cutter universel	845065
Boîte de récupération	845130
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “longlife” avec tranchant ondulé Nombre	845012
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, “experience” Nombre	845016
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “multisharp” Nombre	845021
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “experience” Nombre	845010
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “multisharp” Nombre 10	845021 10