STAHLWILLE

Cliquet de précision réversible, 3/8”, Type:

Données de commande

N° commande	635150
GTIN	4018754177783
Classe d'article	63A

Description

Exécution:
Avec levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise à 6°.
Norme:
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.
Matière(s):
Acier au chrome, chromé.
Adapté(s) pour :
Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 3/8 pouce
Nombre de dents: 60

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	194 mm
Nombre de dents	60
Angle de reprise	6 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets