Ensemble casque PELTOR™ G3000 Forst, Couleur: ORANGE

Données de commande

N° commande	097814 ORANGE
GTIN	4046719736218
Classe d'article	04M

Description

Exécution:
Composition du kit protection de la tête (3 pièces) pour l'exploitation forestière.
· **Casque de protection (G3000) avec capteur UV et système de cliquet pratique**
· **Visière maille en polyamide (5B)**
· **Casques antibruit (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).**
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la protection auditive peut être facilement rabattue vers le haut.
Utilisation:
Travaux forestiers toute l'année, notamment avec une tronçonneuse à chaîne.
Norme:
DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)
Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Matériau coquille: ABS
Réglage en largeur: Fermeture rotative
Taille: 53 - 62 cm
Poids: 600 g

Description technique

Résistance au froid	jusqu'à -30 °C

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Poids	600 g
Taille	53 - 62 cm
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 1731
Norme	DIN EN 397
Norme	DIN EN 352-3
Type de produit	Casques de chantier