Ruban adhésif en aluminium, Largeur×longueur (mm×m): 25X55

Données de commande

N° commande	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Classe d'article	08M

Description

Exécution:
Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques.
Le ruban adhésif **3M™ 425** peut être retiré sans laisser de résidus et s'adapte aux surfaces courbes et irrégulières grâce à sa souplesse.
Remarque(s):
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Masse adhésive: Acrylate
Couleur: argent
Longueur: 55 m
Largeur: 25 mm
Epaisseur: 0,12 mm

Description technique

Couleur	argent
Référence fabricant	425

Fiche technique

Epaisseur	0,12 mm
Largeur	25 mm
Longueur	55 m
Type de ruban adhésif	une face
résiste à des températures jusqu'à	-55 - 155 °C
Température de stockage	20 °C
Support présent	non
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	souple
Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	conducteur thermique
Masse adhésive	Acrylate
Extensibilité	6 %
Durée de conservation minimum	24 mois
Résistance à la traction	4,9 N/mm
Matériau support	Aluminium
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,59 N/mm
Utilisation	Gainer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Ourler
Utilisation	Isoler
Type de produit	Ruban adhésif