BOSCH

Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1215

Données de commande

N° commande	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Classe d'article	03B

Description

Exécution:
Perceuse-visseuse sans fil Bosch
· **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
· **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
· **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
· **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
· **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
· **Softgrip.**
Livraison:
Avec 2× batteries Li-Ion 12 V / 2 Ah, chargeur, mallette de transport.
Remarque(s):
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073852 et suiv. ainsi que 073866.
Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
Référence fabricant: GSR 12V-15
Type de moteur: Moteur bipolaire
Nombre de batteries incluses: 2
Capacité de la batterie: 2 A·h
Tension de la batterie: 12 V
Couple max. doux: 15 N·m

Description technique

Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min^{-1}
Couple max. doux	15 N·m
Poids	1 kg
Utilisation type	Medium
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 380 min^{-1}
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s^2
Référence fabricant	GSR 12V-15
Tension de la batterie	12 V
Type de moteur	Moteur bipolaire
∅ perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Couple max. dur	30 N·m
Capacité de la batterie	2 A·h
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
∅ perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Nombre de batteries incluses	2

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12
Chargeur de batterie Type AL1130CV	073866 AL1130CV