MIRKA

Ponceuse excentrique sans fil compacte AROS-B 150NV, Type: AROS-B

Données de commande

N° commande	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Classe d'article	07E

Description

Exécution:
Ponceuse excentrique sans fil sans charbons, mouvement orbital de 5,0 mm, sans fil pour une entière liberté de mouvement. Pour rectification à sec ou sur support humide. Design optimal, ergonomique.
· **Changement rapide du plateau grâce au système Quick Lock.**
· **Autonomie de16 h max. pour une utilisation industrielle.**
· **Chargement rapide de la batterie, en 45 min.**
· **Faible niveau sonore et faible niveau de vibration.**
Livraison:
2 batteries 10,8 V / 2,5 Ah, chargeur et plateau-support de 32 mm.
Remarque(s):
Meules adaptées, voir 567803 et 567902 dans le groupe 56.
Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Description technique

Niveau sonore	62 dB
Vibrations maximales suivant EN	1,9 m/s^2
Course	5 mm
Vitesse de rotation	4000 - 8000 min^{-1}

Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Diamètre maximal	32 mm
Référence fabricant	AROS-B 150NV
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	0,6 kg
Série	AROS
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 240	567803 240
Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 400	567803 400
Disque ABRALON™ Grain 2000	567902 2000
Disque ABRALON™ Grain 360	567902 360
Disque ABRALON™ Grain 500	567902 500
Disque ABRALON™ Grain 1000	567902 1000
Disque ABRALON™ Grain 4000	567902 4000
Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 320	567803 320
Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 180	567803 180
Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 80	567803 80
Disque abrasif auto-agrippantABRANET® Grain 120	567803 120