BOSCH

Scies circulaires électroportatives sans fil, Type: GKS1226

Données de commande

N° commande	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Classe d'article	03B

Description

Exécution:
Scie circulaire électroportative sans fil maniable 12 V / 3,0 Ah.
- **Modèle le plus compact de sa catégorie pour une maniabilité parfaite.**
- **Vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires.**
- **Excellente ergonomie: petite poignée et poids réduit (seulement 1,4 kg) pour un confort de travail maximal.**
- **Robuste base en aluminium pour des coupes précises.**
- **Adaptateur pour aspiration de poussières compatible avec le système d'aspiration Bosch.**

Livraison:
Avec chargeur, lame à bois, adaptateur butée parallèle / rail de guidage, adaptateur d'aspiration, clé à 6 pans creux, insert 1/2 L-BOXX pour appareil, insert 1/2 L-BOXX pour chargeur et L-BOXX 238.
Remarque(s):
Lames de scie circulaire, voir 583920.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Poids	1,4 kg

Emballage	Valise système (L-Boxx)
Capacité de la batterie	3 Ah
Exécution	Scie circulaire électroportative
Référence fabricant	GKS12V-26
∅ lame de scie	85 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s^2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
∅ alésage lame de scie	15 mm
Vitesse de rotation max.	1400 min^{-1}
Tension de la batterie	12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Prof. de tronçonnage max.	26,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
Lame de scie circulaire bois, denture alternée ∅ lame D 85 mm	583950 85
Chargeur de batterie Type GAL1240	073866 GAL1240