Sertisseuse hydraulique sans fil, Type: M18HCCT

Données de commande

N° commande	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Classe d'article	03L

Description

Exécution:
Outil hydraulique compact pour le sertissage des embouts de câbles et connecteurs de 16 mm^2 à 300 mm^2.

- **Sertisseuse hydraulique sans fil 53 kN FORCE LOGIC™, sertit les raccords en moins de 3 secondes.**
- **Parfaitement équilibrée et conçue pour une utilisation à une main.**
- **Design linéaire et tête rotative à 350° - idéale pour les travaux difficiles d'accès.**
- **Compatibilité ONE KEY™. Transmission des données via Bluetooth possible pour analyse.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Ajustement automatique de la pression de sertissage sur le connecteur, pression optimale garantie à chaque cycle et visualisation de la pression maximale par un indicateur vert.**
- **Fiabilité durable. Intervalle de maintenance tous les 30 000 cycles de pression.**
- **Logement universel pour toutes les cosses en U courantes.**

Livraison:
Chargeur M12-18C, valise de transport.

Description technique

Temps de sertissage	<3 s
Poids, batterie comprise	3,7 kg
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Force de poinçonnage	53 kN
Section max. cuivre	300 mm^2
Section max. aluminium	150 mm^2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application	OneKey
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Référence fabricant	M18HCCT-201C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Pince à sertir

Accessoires

Cosse pour connexion à sertirStandard Section 95 mm2	078285 95
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 120 mm2	078285 120
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 150 mm2	078286 150
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 240 mm2	078286 240
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 185 mm2	078286 185
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 300 mm2	078286 300
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 16 mm2	078286 16
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 35 mm2	078286 35
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 70 mm2	078285 70
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 240 mm2	078285 240
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 25 mm2	078286 25

Cosse pour connexion à sertirStandard Section 16 mm2	078285 16
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 50 mm2	078286 50
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 120 mm2	078286 120
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 50 mm2	078285 50
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 35 mm2	078285 35
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 25 mm2	078285 25
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 185 mm2	078285 185
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 70 mm2	078286 70
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 150 mm2	078285 150
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Cosse pour connexion à sertirStandard Section 300 mm2	078285 300
Cosse pour connexion à sertirDIN CU Section 95 mm2	078286 95