Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 20-50mm

Données de commande

N° commande	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Classe d'article	46B

Description

Exécution:
Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.
Fonctionnement:
· **Commutation mm / pouces.**
· **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
· **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Micromètres d'intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.
Accessoire(s):
Câble de données 498948.
Dongle USB 498952.
Bagues de réglage 484030.
Rallonges 428510.
Pièce(s) de rechange:
Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Plage de mesure	20 - 50 mm
Nombre de têtes de mesure	3
∅ bague de contrôle	20 / 35 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

EtalonnageJeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C ∅ nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglageDIN 2250 C ∅ nominal 40 mm	484030 40
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 35-50 mm	428602 35-50
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 20-25 mm	428602 20-25
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 25-35 mm	428602 25-35
Bague de réglageDIN 2250 C ∅ nominal 27 mm	484030 27
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Tête de rechange XT Plage de mesure 35-50 mm	428605 35-50
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428745 20-25
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428746 20-25
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428745 25-35
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428746 25-35
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 35-50 mm	428745 35-50
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 35-50 mm	428746 35-50