Caméra couleur, USB 3.0, Type: 5

Données de commande

N° commande	492070 5
GTIN	4045197892812
Classe d'article	41P

Description

Exécution:
Caméra couleur compacte à haute résolution pour des images très nettes.
Caméra couleur CMOS de 5 mégapixels avec port USB 3.0. Enregistrement vidéo de 15 images par seconde avec la résolution totale.
Livraison:
Avec câble de raccordement de 3 m.
Résolution: 2592×1944 px
Taille des pixels: 2,2 µm
Images par seconde: 15
Taille de capteur: 1/2,5 pouce
Longueur: 43 mm
Largeur: 29 mm

Description technique

Hauteur	29 mm
Taille des pixels	2,2 µm
Largeur	29 mm

Longueur	43 mm
Résolution	2592×1944 px
Images par seconde	15
Taille de capteur	1/2,5 pouce
Caméra	Caméra couleur CMOS 5 mégapixels
Longueur câble de raccordement	3 m
Interface	Interface USB
Type de produit	Caméra

Accessoires

Logiciel de mesure et de documentation Type D1	492060 D1