Schölly

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale, ∅ 1,6 mm, Longueur sonde: 150mm

Données de commande

N° commande	492886 150
GTIN	2050001957115
Classe d'article	49C

Description

Adapté(s) pour :
FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3 492864.
Accessoire(s):
Tubes de protection disponibles sur demande.
Direction de visée: 90 degré
Angle d'ouverture d'image: 75 degré

Description technique

Longueur sonde	150 mm
Angle d'ouverture d'image	75 degré
Direction de visée	90 degré
∅ sonde	1,6 mm
Attribut des noms de produit	∅ 1,6 mm
Type de produit	Sonde

Accessoires

Micro-endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 95 mm	492746 95
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 145 mm	492734 145
Micro-endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 185 mm	492746 185
Micro-endoscope souple Longueur de travail (sans objectif) 500 mm	492758 500
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 355 mm	492738 355
Micro-endoscope souple Longueur de travail (sans objectif) 500 mm	492756 500
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 250 mm	492736 250
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 250 mm	492738 250
Source de lumière froide à LED Type FX4000	492860 FX4000
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 355 mm	492736 355
Micro-endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 160 mm	492744 160
Micro-endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 95 mm	492744 95
Source de lumière à LED	492846
Endoscope rigide Longueur de travail (sans objectif) 270 mm	492734 270
Micro-endoscope souple Longueur de travail (sans objectif) 500 mm	492754 500