Garant

Foret à centrer CN HSS-E-PM 112010 avec coffret en plastique 90°, Type: 6-12

Données de commande

N° commande	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Classe d'article	11A

Description

Exécution:
Jeu de forets à centrer CN dans un coffret en plastique.
Foret à centrer CN hautes performances.
Substrat utilisant la métallurgie des poudres **pour répondre aux exigences élevées** en termes de durée de vie et de précision de centrage. Excellente résistance à l'usure dans les aciers inoxydables.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
Avec méplats d'entraînement suivant DIN 1835-B.
Contenu:
4 forets à centrer CN 112010.
Contenu:
respectivement 1 foret à centrer CN: Réf. 6; 8; 10; 12.
Livraison:
Jeu de 4 forets à centrer CN en coffret plastique.
Remarque(s):
Utiliser la vitesse de rotation pour le ∅ de perçage effectif.

Description technique

∅ nom. D_c	6 mm

∅ nom. D_C	8 mm
∅ nom. D_C	10 mm
∅ nom. D_C	12 mm
Type d'outils	HSS E PM
Norme	Norme d'usine
Type	N
Tolérance ∅ nominal	h6
Angle de pointe	90 degré
Queue	DIN 1835 B avec h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets à centrer

Accessoires

Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N ∅ DC h6 10 mm	112010 10
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N ∅ DC h6 8 mm	112010 8
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N ∅ DC h6 6 mm	112010 6
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N ∅ DC h6 12 mm	112010 12