Jeu de forets multi-usages en carbure, ∅: 4-10mm

Données de commande

N° commande	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Classe d'article	76G

Description

Exécution:
Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs.** Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.
Utilisation:
Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.
Contenu:
1 foret de chaque: Réf. (∅) 4; 5; 6; 8; 10 mm
Remarque(s):
Attention – à utiliser sans percussion!

Description technique

Nombre de forets	5
∅ foret	4 - 10 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure

Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages

Accessoires

Foret multi-usage en carbure ∅ 10 mm	787040 10
Foret multi-usage en carbure ∅ 4 mm	787040 4
Foret multi-usage en carbure ∅ 5 mm	787040 5
Foret multi-usage en carbure ∅ 6 mm	787040 6
Foret multi-usage en carbure ∅ 8 mm	787040 8